

**Garant****Strojný závitník, vaporizovaný, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131100 M16
GTIN	4045197068521
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****Silný lámač triesok.****Vodiaca časť s mazacími drážkami**, ale bez trieskových drážok. **Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie** pri spätnom chode.

Veľ. M2,3 a M2,6 so starým profilom DIN.

**Popis:**

Mazacia drážka

Vodiaci závit

Nábeh

Lámač triesok

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	14 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	2 mm
Ø závitu	16 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	48 mm
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M16
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		