

**Garant****VNMG 160404, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251802 HB7130-2
GTIN	4062406765040
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HB7130-2
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,1 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie