

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, MF: 14X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136250 14X1
GTIN	4045197078797
Trieda položky	11H

Popis

Prevedenie:
Stabilné vyhotovenie, s 15° pravotočivou špirálou.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	13 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1 mm
Ø závit	14 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	28 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M14×1
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný	14	N
Uni	podmienene vhodný	16	
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		