

Garant**WNMG 080412, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 252072 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406765057 |
| Trieda položky | 21G |

Popis

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Typ | HB7130-2 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Lamač triesok | VM |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |
| Uhlový Polomer | 1,2 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,5 mm/ot, |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 4 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 70 - 240 m/min |
| Hlavné použitie | M |
| Tolerancia | M |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080412 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |