

Garant**CNMG 120412, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	UNI
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm
Typ	HB725-1

Lamač triesok	UM1
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie