

**Garant****DNMG 110408, Typ: HB725-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250754 HB725-1
GTIN	4062406750589
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hlavné použitie	UNI
Typ	HB725-1
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	UM1
Uhlový Polomer	0,8 mm

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie