

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB725-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Lamač triesok	UM1
Hlavné použitie	UNI
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv $f$	0,05 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Rezný materiál	HM

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB725-1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie