

Garant**VNMG 160408, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251804 HB725-1
GTIN	4062406765675
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm
Typ	HB725-1
Hlavné použitie	UNI
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	UM1
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie