

Garant**TNMG 160404, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 251542 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765644 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 6 mm |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Hlavné použitie | UNI |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |
| Rezný materiál | HM |
| Typ | HB725-1 |
| Tolerancia | M |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 |
| Posuv f | 0,05 - 0,6 mm/ot, |
| Lamač triesok | UM1 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 50 - 250 m/min |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |