

**Garant****CC.T 060204, Typ: HB725-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260142 HB725-1
GTIN	4062406765910
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	UM1
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HB725-1

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie