

**Garant****Strojný závitník Typ B DIN 376, bez povlaku, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131200 M16
GTIN	4045197069139
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.**

**Všetky veľkosti:** stopka podľa DIN 376 (= Ø stopky zúžený); preto je vhodný na väčšie hĺbky obrábania.

Veľ. M2; M2,5; M3 – **Bez štvorhranu. ISO 2 6H**

**HSS-E****Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	14 mm
Ø závitu	16 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	2 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	<b>ISO 2 6H</b>
Rezný materiál	HSS E

Hĺbka závitů	48 mm
Druh závitů	M
Velkost závitů	M16
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		