

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Lamač triesok	UM1
Hlavné použitie	UNI
Rezný materiál	HM
Typ	HB725-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Tolerancia	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie