

Garant**RC.X 1204, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260650 HB725-1
GTIN	4062406766023
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	UNI
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 230 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RCMX 1204
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HB725-1
Lamač triesok	UM1

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie