

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Typ	HB725-1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Hlavné použitie	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Tolerancia	M
Lamač triesok	UM1
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie