

Garant**Strojný závitník HSS-E-PM typ B, bez povlaku, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131280 M5
GTIN	4045197069412
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Výhoda:**

Vyššia odolnosť proti opotrebovaniu.

Technický opis

Stúpanie závitov	0,8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Ø závitu	5 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závitu	15 mm
Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M5

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	15	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	9	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		