

Garant**DC.T 070204, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260452 HB725-1
GTIN	4062406765965
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	UM1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Typ	HB725-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Tolerancia	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	UNI
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie