

**Garant****Strojný závitník Typ C DIN 371/376, TiN, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131250 M6
GTIN	4045197069252
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S povrchovou úpravou TiN pre:**

- Zlepšenú odolnosť voči opotrebovaniu.
- Menšia tendencia k návaru materiálu.
- Možnosť vyšších rezných rýchlostí.

Možno použiť s **emulziou** (obsah tuku najmenej 8 %).

**S lámačom triesok.**

(Tvar C) nábeh 2 – 3 chody – **bez lámača triesok**. Môže sa použiť aj na slepý otvor. **ISO 2 6H HSS-E**

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	6 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	<b>ISO 2 6H</b>

Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	18 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M6
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	16	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	19	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		