

Garant**SC.T 120404, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260765 HB725-1
GTIN	4062406765750
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	UM1
Hlavné použitie	UNI
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,

Typ	HB725-1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie