


Garant**SC.T 09T304, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	UNI
Lamač triesok	UM1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Typ	HB725-1
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie