


Garant**SCMT 09T308, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Tolerancia	M
Typ	HB725-1
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	UM1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie