

**Garant****TC.T 16T304, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260986 HB725-1
GTIN	4062406765798
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	3
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	UM1
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Typ	HB725-1
Tolerancia	M
Hlavné použitie	UNI
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie