

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	3
Hlavné použitie	UNI
Typ	HB725-1
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Tolerancia	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	UM1

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie