

Garant**VC.T 160404, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261458 HB725-1
GTIN	4062406766146
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Lamač triesok	UM1
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB725-1
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	UNI
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404

Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie