

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	VS
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Tolerancia	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Typ	HB7130-2
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM

Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie