

**Garant****VC.T 160402, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	VS
Typ	HB7130-2
Tolerancia	M
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160402
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie