

**Garant****CC.T 060202, Typ: HU7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Trieda položky	21G

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 060202
Typ	HU7315-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	AF
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	N
Povrchová úprava	bez povlaku
Tolerancia	G
Rezný materiál	HM

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie