

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HU7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Trieda položky	21G

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T302
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Povrchová úprava	bez povlaku
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Hlavné použitie	N
Typ	HU7315-1
Lamač triesok	AF
Uhlový Polomer	0,2 mm

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie