

**Garant****CC.T 09T304, Typ: HB7315-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	AF
Hlavné použitie	N
Posuv $f$	0,03 - 0,1 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Typ	HB7315-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 09T304
Tolerancia	G

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie