


Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7315-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260056 HB7315-1
GTIN	4062406769918
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	N
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Lamač triesok	AF
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Tolerancia	G
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 09T302
Počet výmien/rezných hrán	2

Rezný materiál	HM
Typ	HB7315-1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie