

**Garant****DC.T 11T304, Typ: HB7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	AF
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	N
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Tolerancia	G
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T304
Typ	HB7315-1
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie