

Garant**ZCMX 10T304, Typ: HBZ030**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268433 HBZ030
GTIN	4062406770105
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Tvrдый substrát pre vyššiu odolnosť tenkej vrstvy CVD. Špeciálne pre aplikácie celného a pozdĺžneho sústruženia.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 200 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T304
Rezný materiál	HM
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Hlavné použitie	P

Typ	HBZ030
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
vhodné pre Ø nástroja D _c	20 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie