

**Garant****Strojný závitník, vaporizovaný, MF: 3X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136260 3X0,35
GTIN	4045197079107
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

**Technický opis**

Ø závit	3 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	2,65 mm
Stúpanie závitov	0,35 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,2 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	9 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M3×0,35
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
GG(G)	podmienene vhodný	9	K
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		