

Garant**Strojný závitník HSS-E-PM, vaporizovaný, MF: 18X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137055 18X1,5
GTIN	4045197585455
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

Technický opis

Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Ø závit	15 mm
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	36 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M18×1,5
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	18	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	9	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	3	P
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	4	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		