

HOLEX**Kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150175 25
GTIN	4045197085849
Trieda položky	12M

Popis**Prevedenie:**

Všetky hříbidlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Kuželovitý záhlbník v cenovo prijateľnom vyhotovení.

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových záhlbení.

Technický opis

Tolerancia stopky	h9
Vonkajší Ø	25 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,2 mm/ot,
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M12
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,8 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	67 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		