

**Garant****Univerzálny závitník krátky, bez povlaku, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131450 M16
GTIN	4045197069818
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Ako ručný alebo strojový závitník.****Technický opis**

Ø závitu	16 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	2 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitu	48 mm
Druh závitu	M

Velkosť závitú	M16
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		