

**Garant****TK odhrotovač, špirálový 90°, bez povlaku, Ø h6 DC: 16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 208154 16     |
| GTIN             | 4062406774851 |
| Trieda položky   | 11X           |

## Popis

**Prevedenie:**

Odhrotovač s **lešteným priestorom na triesky** a **ostrými reznými hranami** špeciálne na obrábanie hliníka a plastov.

Tolerancia: **Rozmer S = +/- 0,2 mm.**

**Vrcholový uhol +/- 5 uhlových minút.**

**Vynikajúca povrchová úprava vďaka 35° uhlu špirály.**

**Použitie:**

Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

## Technický opis

|   |                  |
|---|------------------|
| Ø stopky D <sub>s</sub>                                 | 16 mm            |
| Stopka  | DIN 6535 HA s h6 |
| Celková dĺžka L   | 92 mm            |
| Úkosové frézovanie                                      | 45 Stupeň        |
| Ø rezných hrán D <sub>c</sub>                           | 16 mm            |
| Počet zubov Z   | 4                |
| Rozmer S  | 11,2 mm          |
| Posuv f <sub>z</sub> v PMMA akryl                       | 0,1 mm           |
| Posuv f <sub>z</sub> v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,1 mm           |
| Povrchová úprava  | bez povlaku      |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Rezný materiál          | VHM                  |
| Norma                   | Výrobná norma        |
| Typ                     | N                    |
| Tolerancia menovitého Ø | h6                   |
| Uhol sklonu zubov       | 35 Stupeň            |
| Smer podávania          | horizontálny a šikmý |
| Uhol zápuštného hrotu   | 90 Stupeň            |
| Vnútorne chladenie      | nie                  |
| Tolerancia stopky       | h6                   |
| Farebný krúžok          | žltá                 |
| Druh produktu           | Odihlovač            |

## Údaje o užívateľovi

|                      | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|----------------------|--------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty     | vhodný | 480            | N       |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 440            | N       |
| Hliník > 10 % si     | vhodný | 400            | N       |
| PMMA akryl           | vhodný | 210            | N       |
| PEEK                 | vhodný | 150            | N       |
| PVDF GF20            | vhodný | 150            | N       |
| POM GF25             | vhodný | 150            | N       |
| PA 66 GF30           | vhodný | 150            | N       |
| PEEK GF30            | vhodný | 130            | N       |
| PTFE CF25            | vhodný | 160            | N       |
| Honeycomb Sandwich   | vhodný | 300            | N       |
| Cu                   | vhodný | 160            | N       |
| CuZn                 | vhodný | 200            | N       |
| mokrý maximum        | vhodný |                |         |

## Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB