

Garant**TK odhrotovač, špirálový 90°, bez povlaku, Ø h6 DC: 10Mmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	208154 10M
GTIN	4062406774820
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

Odhlovač s **lešteným priestorom na triesky** a **ostrými reznými hranami** špeciálne na obrábanie hliníka a plastov.

Tolerancia: **Rozmer S = +/- 0,2 mm.**

Vrcholový uhol +/- 5 uhlových minút.

Vynikajúca povrchová úprava vďaka **35° uhlu špirály**. Predĺžené odhlovače pre vynikajúce výsledky odhlovania až po obzvlášť ťažko prístupné obrysy. Nástroje bez hrotu.

Použitie:

Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

Technický opis

menší Ø D ₃	5 mm
Úkosové frézovanie	45 Stupeň
Ø rezných hrán D _c	10 mm
väčší Ø D ₂	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Rozmer S	3,5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Počet zubov Z	4
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv f _{zV} PMMA akryl	0,07 mm

Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,07 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého \varnothing	h6
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Odihlovač

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	480	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	440	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
PMMA akryl	vhodný	210	N
PEEK	vhodný	150	N
PVDF GF20	vhodný	150	N
POM GF25	vhodný	150	N
PA 66 GF30	vhodný	150	N
PEEK GF30	vhodný	130	N
PTFE CF25	vhodný	160	N
Honeycomb Sandwich	vhodný	300	N
Cu	vhodný	160	N
CuZn	vhodný	200	N

~~mokrý maximum~~

Služby

vhodný

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB