

Garant**Strojný závitník Typ B extra dlhý, bez povlaku, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131760 M5
GTIN	4045197070241
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****S extra dlhou stopkou.**

≤ M10: Stopka podľa DIN 371;

≥ M12: Stopka podľa DIN 376.

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie závitov na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Stúpanie závitov	0,8 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	Výrobná norma
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	15 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		