

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 3/8-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137860 3/8-16
GTIN	4045197080219
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie, s 20° pravotočivou špirálou. HSS-E****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.****Technický opis**

Stúpanie závitov	1,587 mm
Chodov na palec	16
Ø závit	9,53 mm
Ø otvoru pod závit	8 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Hĺbka závit	19,06 mm
Druh závit	UNC

Velkosť závitů	3/8-16 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		