

**HOLEX****Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 1/2-13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 137862 1/2-13 |
| GTIN             | 4045197594969 |
| Trieda položky   | 12H           |

**Popis****Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie s pravotočivou špirálou. HSS-E****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.****Technický opis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Počet napínacích drážok | 3        |
| Ø závit                 | 12,7 mm  |
| Chodov na palec         | 13       |
| Ø otvoru pod závit      | 10,8 mm  |
| Stúpanie závitov        | 1,954 mm |
| Počet rezných hrán Z    | 3        |
| Norma                   | DIN 376  |
| Rezný materiál          | HSS E    |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 9 mm     |
| Celková dĺžka L         | 110 mm   |
| Ø stopka štvorhranu     | 7 mm     |
| Hĺbka závit             | 25,4 mm  |
| Druh závit              | UNC      |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Veľkosť závitú           | 1/2-13 UNC                                |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                                 |
| Tolerančná trieda        | 2B  |
| Forma nábehu             | C   |
| Uhol sklonu zubov        | 15 Stupeň                                 |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | do 2xD pri slepom otvore                  |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |

### Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný | 13             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 15             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 15             | P       |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum                | podmienene vhodný |                |         |