

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 4-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137860 4-40
GTIN	4045197080134
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie, s 20° pravotočivou špirálou. HSS-E****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	2,35 mm
Chodov na palec	40
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	2,84 mm
Stúpanie závitov	0,635 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Hĺbka závit	5,7 mm
Druh závit	UNC

Velkosť závitů	4-40 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		