

HOLEX**Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 3/4-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137862 3/4-10
GTIN	4045197594990
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie s pravotočivou špirálou. HSS-E****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.****Technický opis**

Ø závit	19,05 mm
Chodov na palec	10
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Stúpanie závitov	2,54 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	14 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Hĺbka závit	38,1 mm
Druh závit	UNC

Velkosť závitů	3/4-10 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		