

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 5/8-11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137860 5/8-11
GTIN	4045197080257
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie, s 20° pravotočivou špirálou. HSS-E****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	13,5 mm
Chodov na palec	11
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	2,309 mm
Ø závit	15,88 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Hĺbka závit	31,76 mm
Druh závit	UNC

Velkosť závitů	5/8-11 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		