

HOLEX**Strojný závitník DIN 374, bez povlaku, UNF: 10-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138002 10-32
GTIN	4045197595027
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie s pravotočivou špirálou. HSS-E****Použitie:****Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.****Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	32
Ø otvoru pod závit	4,1 mm
Ø závit	4,83 mm
Norma	DIN 374
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Hĺbka závit	9,66 mm
Stúpanie závitov	0,794 mm
Druh závit	UNF
Veľkosť závit	10-32 UNF

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		