



## Vyvrtavacia vložka pravá simtum AX Center Line, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 2,7mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270509 2,7
GTIN	2050002064737
Trieda položky	24U

### Popis

#### Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

### Technický opis

maximálna hĺbka vpichu t <sub>max</sub>	0,2 mm
Vnútorne chladenie	nie
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	2,7 mm
Polomer R	0,15 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Označenie výrobcu	A2ACX800
Úžitková dĺžka	20,3 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		