


**Sieťový brúsny kotúč Xtract™ 310W, Ø 150 mm, Zrnitosť: 150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567825 150
GTIN	4054596900059
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v **sieťovej štruktúre** s tisíckami otvorov.

Výhoda:

- **Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.**
- **Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).**
- **Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.**
- **Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.**

Použitie:

Brúsenie lakov, tmelov, primerov, platov (so zosilnenými vláknami), zliatin NE a Alu, komponentov nábytku.

Technický opis

Ø kotúčov	150 mm
Zrnitosť	150

Brusivo	Oxid hninitý (A)
Skratka pre brúsivo	A
Brúsna podložka	Tkaná sieť
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Označenie výrobcu	310W
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		