

**Garant****Presný kuželový záhlbník 90°, TiN, Vonkajšie Ø Dc: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150396 25
GTIN	4045197087010
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

Všetky záhlbníky s radiálnym podbrúsením. Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu až do veľkosti 31. Rezný uhol na čele zuba sa mení v závislosti od Ø záhlbníka, takže trieska je optimálne tvarovaná v každom bode rezného záberu. Zuhlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie.

Presný kuželový záhlbník na výrazné zvýšenie výkonu.

**Upozornenie:**

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Záhlbníkové bity so stopkou 6,3 mm (1/4 palcové) pozri skupinu 67.

**Technický opis**

pre skrutky so zápusťou hlavou DIN 7991	M12
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,8 mm
Vonkajší Ø	25 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ot,
Ø predvrtania	3,8 mm
Celková dĺžka L	106 mm
Morseho kužel MK	2
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiN

Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 D
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	34	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32	P
CuZn	vhodný	80	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		