

**Garant****Nadstavbová čelusť, posunutá, hladká, Typ: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363045 50
GTIN	4062406785253
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

S hladkým 3 mm stupňom a hladkou upínacou plochou.

**Použitie:**

Na zamedzenie upínacích medzier. Pozri prehľad rozsahov upnutia.

**Technický opis**

Výška čelusti h	24 mm
vhodné pre farebný kód	Xtric 50
Šírka čelustí b	50 mm
Výška h <sub>2</sub>	8 mm
Dĺžka čelustí l	40 mm
Dĺžka l <sub>3</sub>	14,5 mm
l <sub>2</sub>	7 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

