

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, TiN, Vonkajšie Ø Dc: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150396 40
GTIN	4045197087041
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Všetky záhlbníky s radiálním podbrúsením. Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu až do veľkosti 31. Rezný uhol na čele zuba sa mení v závislosti od Ø záhlbníka, takže trieska je optimálne tvarovaná v každom bode rezného záberu. Zahlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie.

Presný kuželový záhlbník na výrazné zvýšenie výkonu.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Záhlbníkové bity so stopkou 6,3 mm (1/4 palcové) pozri skupinu 67.

Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	10 mm
Vonkajší Ø	40 mm
Ø predvrtania	10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,25 mm/ot,
Celková dĺžka L	140 mm
Morseho kužel MK	3
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 D
Stopka	Morse kužel
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	34	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32	P
CuZn	vhodný	80	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		