

Plochý upínací magnet bez závitů, SmCo₅, Ø: 16mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	085920 16
GTIN	2050000964923
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, magnetické jadro zo samária kobaltu (SmCo₅).**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Technický opis

Hmotnosť	6,5 g
Ø	16 mm
Menovitá prídržná sila	60 N
maximálna tepelná odolnosť	200 °C
Materiál povrch	pozinkované
Materiál magnetické jadro	SmCo ₅
Druh produktu	Plochý upínací magnet

